

Zawór na zbiorniku




Parownica atmosferyczna  
V=80 m³/h

Zawór zwrotny 3/4"

Zawór bezpieczeństwa 1/2"  
350 PSI

φ22x1,5



Korek do płukania


REGO 1686Y

3/4" DO SIĘCI  
sepiatała


SCHEMAT MONTAŻOWY  
ZBIORNIKA CC-5000

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

O T A W A



350 PSI



Schemat przyłącza  
do napełniania